

# **Calibro di concentricità con piano inclinato - Calibro di concentricità con base inclinata**

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Misuratore di concentricità](#)

Il design ergonomico unico migliora la precisione e la facilità d'uso. Un supporto verticale fisso posiziona il quadrante dell'indicatore all'angolo di visione ideale di 30° ed elimina la possibilità di letture sfalsate. Il design "Slant Bed" sposta la superficie di supporto verso il basso e lontano dall'utente, rendendo la rotazione della cartuccia più facile e precisa. Cuscinetti in acciaio inossidabile di precisione forniscono un contatto a punto singolo con il bossolo della cartuccia. La regolazione lineare per diverse lunghezze di cartucce è semplificata con slitte di supporto montate su guide in acciaio inossidabile. Caratteristiche: Design Ergonomico - Pronto all'Uso - Spedito completo di indicatore a quadrante. Posizione fissa dell'indicatore - elimina errori di impostazione. Cuscinetti in acciaio inossidabile di precisione montati su guide lineari accettano qualsiasi bossolo di cartuccia da 17 Hornet a 408 CheyTac. Fornito con piedi in gomma antiscivolo o utilizzare i fori di montaggio diretti. Può essere facilmente convertito in configurazione per mancini.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Calibro di concentricità con base inclinata](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749019281
- N. fab.: 26100
- Peso della spedizione: 0.816kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 611760261008

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Concentricità SLANT BED

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Concentricità SLANT BED di Redding. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la facilità d'uso nella misurazione della concentricità delle cartucce. Per garantire un utilizzo sicuro e efficace, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Misuratore di Concentricità SLANT BED solo su superfici piane e stabili.
- Non forzare il quadrante dell'indicatore oltre i limiti di misurazione.
- Verificare che i cuscinetti in acciaio inossidabile siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o usura.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posizionare il Misuratore di Concentricità su una superficie piana.
- Assicurarsi che il supporto verticale sia fissato correttamente.
- Regolare la posizione del quadrante dell'indicatore all'angolo di visione ideale di 30°.
- Se necessario, utilizzare i fori di montaggio diretti per una maggiore stabilità.

### 2. Uso

- Inserire la cartuccia nel misuratore, assicurandosi che sia ben posizionata.
- Ruotare la cartuccia lentamente per ottenere una lettura precisa.
- Monitorare il quadrante dell'indicatore per eventuali letture sfalsate.
- Dopo l'uso, rimuovere la cartuccia e pulire il misuratore con un panno asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Misuratore di Concentricità SLANT BED insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Se il prodotto è difettoso o non utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito

web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro ed efficace del Misuratore di Concentricità SLANT BED. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)